

drapeau et mât

hauteur au-dessus du sol 10 m,
diamètre 100 mm, avec potence
pivotante télescopique, longueur
1000 - 1500 mm, plage de
pivotement 360 °, hissage via
guidage de câble intérieur, dispositif
verrouillable, en aluminium argent
anodisé, à insérer avec manchon

Numéro d'article: 532732



Drapeau et mât

avec potence

drapeau et mât






- hauteur au-dessus du sol 10 m
- diamètre 100 mm
- avec potence pivotante télescopique, longueur 1000 - 1500 mm, plage de pivotement 360 °
- hissage via guidage de câble intérieur, dispositif verrouillable
- en aluminium argent anodisé
- à insérer avec manchon

Détails techniques

équipement d'extérieur	drapeau et mât	potence plage de pivotement	360 °
matériau	aluminium	potence longueur	1000-1500 mm
hauteur	10 m	verrouillable	oui
diamètre	100 mm	surface	argent anodisé

dispositif de hissage	guidage de câble intérieur	type de fixation	à insérer
exécution dispositif de hissage	verrouillable	Poids	49,75 kg
potence	potence pivotante télescopique		

Cela s'adapte aussi ...

149294		Porte-panneau pour panneau de parking, pour une fixation murale directe, hauteur 122 mm
508442		Montant pour panneau de parking, à poser, hauteur 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
508443		Kit de fixation pour montant, kit comprenant : 4 vis, chevilles et rondelles
567219		Montant pour panneau de parking, à enfoncer, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
699832		panneau de parking, « P » + texte libre 20 caractères, panneau d'information, en plastique, hauteur x largeur 400 x 250 mm