

## Información sobre productos

**83 60 020**

### Llave para tubos en forma de S Con ajuste rápido

DIN 5234

- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Ajuste rápido y preciso directamente sobre la pieza mediante pulsación de botón
- Trabajar economizando esfuerzos mediante la auto-retención
- Las bocas no se pueden abrir accidentalmente
- Gran resistencia al desgaste gracias a un engranaje endurecido
- Alta resistencia antes grandes esfuerzos gracias a sus mangos totalmente templados
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



| Información general |   |
|---------------------|---|
| Núm. de artículo    | 83 60 020                               |
| EAN                 | 4003773078838                           |
| Alicate             | recubierto de pintura pulverizada, rojo |
| Peso                | 2.420 g                                 |
| Dimensiones         | 560 x 94 x 32 mm                        |
| Norma               | DIN 5234                                |
| conforme a REACH    | no contiene SVHC                        |
| conforme a RoHS     | no se aplica                            |

| Características técnicas                         |                  |
|--|------------------|
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)       | Ø 2 3/4 pulgadas |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)       | Ø 70 mm          |
| Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) | 70 mm            |
| Diámetro interior pulgadas                       | Ø 2 pulgadas     |
| Diámetro interior del tubo                       | 50 mm            |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



