

Termékinformációk

97 39 06

Krimpelő profil

Szigetelt kábelsarukhoz, dugaszoló csatlakozókhoz + homlokillesztőkhöz

- Csak egyetlen szerszám a leggyakoribb krimpelésekhez
- Krimpelő betétek gyors és egyszerű cseréje külön szerszám nélkül
- Cserebetétek biztonságos és védett tárolása körtárban
- Kényelmes, nagyteljesítményű krimpelő fogó profi minőségben
- Megbízható krimpelés, mint a fixre szerelt krimpelő betéteknél
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett
- Körtár: műanyag, üvegszál-erősítésű



Általános

Cikkszám	97 39 06
EAN	4003773070085
Súly	45 g
Méret	32 x 12 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	szigetelt kábelsaru, dugaszoló csatlakozó + homlokillesztő
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 6,0 mm ²
Fészkek száma	3
AWG	20 — 10

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk