

Broszura informacyjna

97 49 05

- Zastosowanie: nieizolowane złącza z otwartym wtykiem (szerokość wtyku 4,8 + 6,3 mm) 0,5–6,0 mm²

Matryca zagniatająca

Do końcówek nasuwanych, nieizolowanych 4,8 + 6,3 mm



Ogólna

Nr art.	97 49 05
EAN	4003773030867
Waga	46 g
Wymiary	50 x 10 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Nieizolowane, otwarte styki wtykowe (szerokość wtyków 4,8 + 6,3 mm)
Zakres pracy w mm ²	0,5 — 6 mm ²
Liczba gniazd	3
AWG	20 — 10

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych