

Termékinformációk

97 55 14

Önbeállító krimpelő fogó érvéghüvelyekhez Oldalsó bevezetéssel



- Csekély fogásszélesség
- Megbízható hatszögletű krimpelés 0,08–16 mm² (AWG 6) méretű érvéghüvelyekhez a beállítókerék egyszerű elforgatásával és beállításával, valamint minden iker vezetékhez 2 × 10 mm² (AWG 2 × 8) méretig
- Hatszögletű összenyomás a szűkös csatlakozási méretekhez
- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez
- Önbeállítás a kívánt érvéghüvely méretre
- állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kivitellel és csekély súllyal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Általános	
Cikkszám	97 55 14
EAN	4003773084860
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	445 g
Méret	180 x 75 x 21 mm

Műszaki jellemzők	
Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,08 — 16 mm ²
Fészkek száma	1
AWG	28 — 8

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



