

mallettes norme Europe

hauteur x longueur x largeur 335 x 400 x 300 mm, capacité 31 l, en polypropylène en rouge, avec couvercle à charnière

Numéro d'article: 100721



5 YEARS WARRANTY



Mallette norme Europe

mallettes norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 335 x 400 x 300 mm
- capacité 31 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en rouge
- structure de la paroi plein
- soubassement plein
- avec couvercle à charnière
- verrouillable avec plombs
- transport facile grâce à poignées
- avec rebord de gerbage gerbable
- convient pour aliments
- résistance à la température de -40 °C à +60 °C
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de récipient bacs gerbables

soubassement plein

norme européenne	oui	couvercle	oui
capacité	31 l	type de couvercle	couvercle à charnière
hauteur	335 mm	système de fermeture	plombs
longueur	400 mm	dispositif de support	poignées
largeur	300 mm	nombre de poignées	2 pièce
matériau	polypropylène	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
recyclable	oui	convient pour aliments	oui
gerbable	oui	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
gerbable avec	rebord gerbage	couleur	rouge
emboîtable	non	garantie	5 années
structure de cloison	plein	Poids	2,3 kg

Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

524171



établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair