

bott **armoire à plaques perforées** **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 800 x 650 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 126027

bott Armoire modulable cubio

armoire à plaques perforées

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 800 x 650 mm
- structure en tôle d'acier
- porte à double battant perforée
- portes avec perforations intérieures
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 160 kg
- avec poignée tournante
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| type de meuble | armoire | surface de corps | finition peinture époxy |
| type d'armoire | armoire modulaire | surface de face avant | finition peinture époxy |
| type de porte | porte à double battant perforée | système de fermeture | noyau interchangeable à 5 goupilles |
| hauteur | 1000 mm | surface de tablette | galvanisé |
| largeur | 800 mm | verrouillable | oui |
| profondeur | 650 mm | cloison de séparation médiane | non |
| équipement armoire | tablettes | matériau | tôle d'acier |
| type tablette/niveau | tablette en acier | angle d'ouverture de porte | 180 ° |
| nombre de tablettes/niveaux | 2 pièce | poignée | poignée tournante |
| charge tablette | 160 kg | roulant | non |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | Poids | 64,3 kg |
| couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 125782 |  | Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 800 x 650 mm |
| 125785 |  | Tablette couliss. pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 50 x 800 x 650 mm, pour une charge max. par tabl. de 100 kg, avec charges normales, en acier en RAL7035 gris clair |
| 126052 |  | tablette en acier pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 25 x 800 x 650 mm, force 100 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 126061 |  | tablette en acier pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 25 x 800 x 650 mm, force 100 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 126066 |  | tablette pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 64 x 800 x 650 mm, en acier, coloris RAL7035 gris clair |
| 126084 |  | tiroir pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 650 mm, charges normales, en RAL7035 gris clair |
| 126088 |  | tiroir pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 175 x 800 x 650 mm, charges normales, en RAL7035 gris clair |
| 126094 |  | tiroir intérieur pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 650 mm, extension charges lourdes, en RAL7035 gris clair |
| 126096 |  | tiroir intérieur pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 175 x 800 x 650 mm, extension charges lourdes, en RAL7035 gris clair |
| 126242 |  | socle de manutention pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 100 x 800 x 650 mm |

126276



Tapis antidérapant, hauteur x largeur x profondeur 2,5 x 675 x 525 mm, pour armoire
largeur x profondeur 800 x 650 mm