

## Rollcart bandenkar

draagvermogen 250 kg, steekplaat  
breedte x diepte 500 x 400 mm,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, wielen met lucht-  
banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 158330



## Rollcart Bandensteekwagen

### Draagvermogen 250 kg

bandenkar

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 500 x 400 mm
- hoogte x breedte 1250 x 660 mm
- ladingbeveiliging door gewelfde achterwand
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager
- zonder steunwiel

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiellager	rollager
type kar	bandenkar	wiel-ø	260 mm

draagvermogen	250 kg	steunwiel	nee
breedte schep	500 mm	veiligheidsgreep	ja
diepte schep	400 mm	hoogte	1250 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	660 mm
materiaal	staal	diepte	670 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
ladingbeveiliging	gewelfde achterwand	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
trapslede	nee	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
banden	lucht	gewicht	17,5 kg
materiaal velg	kunststof		

## Gerelateerde Producten

158296



pechveilige banden, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 250 kg, naaf met wiellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar