

BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 50 kg, Avec bandage TPE coloris gris, diamètre 50 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 159255



BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 50 kg
- Avec bandage TPE coloris gris
- Silencieux
- diamètre 50 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec trou de fixation, Ø 10,2 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	trou de fixation	10,2 mm
type de roulettes	roulette pour appareils	matériau de boîtier	acier
kit	non	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
modèle	roulette pivotante	pare-fils	non
charge	50 kg	hauteur totale	73 mm
pneumatique	TPE	largeur de roulement	20 mm

Ø de roue	50 mm	propriété surface de roulement	Silencieux
matériau de jante	plastique	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
roulement	palier lisse	couleur des pneumatiques	gris
élément de fixation	trou de fixation	Poids	1 kg
conducteur d'électricité	non		