

BS-ROLLEN roulette fixe

force 70 kg, Avec bandage TPE coloris gris, diamètre 100 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 159268



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour machines

Roulette fixe

roulette fixe

- force 70 kg
- Avec bandage TPE coloris gris
- Silencieux
- diamètre 100 mm
- espacement des trous des vis 47x47/37x37 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier
type de roulettes	roulette pour appareils	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
kit	non	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	124 mm
charge	70 kg	propriété surface de	Silencieux

		roulement
pneumatique	TPE	longueur de plaque 60 mm
Ø de roue	100 mm	largeur de plaque 60 mm
matériau de jante	plastique	distance trou de vis 47x47/37x37 mm
roulement	palier lisse	surface de boîtier galvanisé, chromaté
élément de fixation	panneau	couleur des pneumatiques gris
conducteur d'électricité	non	Poids 1 kg