

Lakape

Euronorm-stapelbak

Favorit

hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, inhoud 10 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem gesloten

VE 4 stuks

Artikelnummer: 204002



Lakape Euronorm stapelcontainers Favorit

Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm
- inhoud 10 l
- draagvermogen 20 kg
- belasting 300 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in grijs
- Wanden doorbroken, bodem gesloten
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie

Technische details




baktype	Stapelbak	vloerconstructie	gesloten
euronorm	ja	draagvermogen	20 kg
inhoud	10 l	last	300 kg
hoogte	120 mm	plafond	als accessoire (niet

			inbegrepen)
lengte	400 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
breedte	300 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
materiaal	polypropyleen	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
stapelbaar	ja	geschikt voor rollenbanen	ja
nestbaar	nee	kleur	grijs
vouwbaar	nee	garantie	5 jaar
wandconstructie	doorbroken	gewicht	2,28 kg

Gerelateerde Producten

508885		afsluitdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm, in zwart
508894		oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm, in zwart
509423		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 80 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
509424		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 100 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
530307		etikettenclip voor Euronorm-stapelbak, van metaal
531616		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 40 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
531617		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 60 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
789403		onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden
992484		onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform opgebroken met gasbox, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, Met kunststof-banden op kunststof-velg

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en kravaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
229873		barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag