

hygiënpallet

van PE-regeneraat, hoogte x lengte x breedte 140 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 5000 / 1500 kg, onderbouw 9 voeten, bovendeck gesloten

VE 3 stuks



Artikelnummer: 219392



Universele hygiënpallet

met 9 voeten

hygiënpallet




- van PE-regeneraat
- hoogte x lengte x breedte 140 x 1200 x 800 mm
- In euromaat
- draagvermogen statisch / dynamisch 5000 / 1500 kg
- Aan alle zijden inrijdbaar
- inrijbreedte langszijde / brede zijde 800 / 600 mm
- onderbouw 9 voeten
- bovendeck gesloten
- Temperatuurbestendig -30 °C tot +60 °C
- gewicht 57 kg

Technische details

type verpakking	pallet	stapelbaar	ja
pallettype	hygiënpallet	onderbouw	9 voeten
euronorm	ja	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte	140 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +60 °C
lengte	1200 mm	inrijbreedte langszijde	800 mm

breedte	800 mm	inrijbreedte kopse kant	600 mm
draagvermogen statisch	5000 kg	draagvermogen dynamisch	1500 kg
materiaal	PE-regeneraat	borgrand	nee
recyclebaar	ja	nestbaar	nee
inrijdmogelijkheid	Aan alle zijden	gewicht	57 kg
bovendek	gesloten		

Dit past ook bij ...

221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
227890		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en breed