

META **kabelhaspelstelling** **MULTIPAL**

MULTIPAL, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3300 x 1185 x 1100 mm, 2 niveaus met kabelhaspelsteun, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 226801



Das Lagersystem



META Kabeltrommelplank MULTIPAL

Aanbouwveld

kabelhaspelstelling






- aanbouwveld
- schroefstelsel
- geschikt voor binnen
- hoogte x breedte x diepte 3300 x 1185 x 1100 mm
- veldlast 4000 kg
- vakbreedte 1100 mm
- 2 niveaus met kabelhaspelsteun
- niveaus met geleidehulzen aan de bomen voor haspelhouder
- Zeer stabiel dankzij diagonaal- en horizontaalschoren



- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	bomen met geleidehulzen
stellingtype	kabelhaspelstelling	legbord-/niveautype	kabelhaspelsteun
stellingsysteem	schroefsysteem	oppervlak legbord	kunststof coating
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	stabiliteit/versteving/scho- ren	diagonaalschoren // horizontaalschoren
plaats van toepassing	binnen	kleur bodem	roodoranje // RAL2001
hoogte	3300 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
breedte	1185 mm	inhoud levering	zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
diepte	1100 mm	levering	gedemonteerd
veldlast	4000 kg	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	2 stuks	garantie	5 jaar
vakbreedte	1100 mm	gewicht	85,252 kg

Gerelateerde Producten

183763		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
183765		kabelhaspelsteun voor kabelhaspelstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1000 kg, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
226850		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen en kunststof wielen
226854		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen en kunststof wielen
226980		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

226983		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen
226986		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1100 mm, met centreerelementen

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit