


## SCHULTE

### rayonnage de base - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1825 x 1100 mm, charge max. par tablette 1000 kg, 1 niveaux avec traverses, 4 emplacements (lisse incl.), force par palette 500 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion en bleu, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion en orange



Numéro d'article: 254992

rayonnage de base - rayonnage suivant

- hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1825 x 1100 mm
- charge max. par tablette 1000 kg
- 1 niveaux avec traverses
- 4 emplacements (lisse incl.)
- force par palette 500 kg
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion en bleu
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion en orange
- volume de livraison : cadre avec embases, lisses, ancrage au sol et cales incl.
- 3 années de garantie

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	1 pièce
type de rayonnage	rayonnage à palettes	type de soubassement	traverses
champ de rayonnage	rayonnage suivant	hauteur de compartiment	2000 mm
matériau	acier	surface de montant	galvanisé
hauteur	2500 mm	surface de traverses	galvanisé
largeur	1825 mm	couleur du montant	bleu
profondeur	1100 mm	couleur traverse	orange
charge maxi par tablette	1000 kg	volume de livraison	cadre avec embases, lisses, ancrage au sol et cales incl.
emplacement	4 pièce	garantie	3 années
niveaux de stockage	2 pièce	Poids	49,86 kg
utilisation	bilatéral		