

## Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 1070 x 1455 x 1650 mm, capacité 1,2 m<sup>3</sup>, force 2000 kg, Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 344699



## Bauer Benne basculante avec retour automatique



benne basculante

- hauteur x longueur x largeur 1070 x 1455 x 1650 mm
- capacité 1,2 m<sup>3</sup>
- force 2000 kg
- poids 297 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 600 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement via un mécanisme de déroulement dissimulé et grâce à un centre de gravité de la charge avantageux
- retour automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux et encliquetage automatique de la protection antibasculement
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- soubassement fourreaux pour fourche





## Détails techniques

type de récipient	benne basculante	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
capacité	1,2 m <sup>3</sup>	écartement fourreaux de fourche	600 mm
hauteur	1070 mm	largeur de charge	600 mm
longueur	1455 mm	robinet de vidange	non
largeur	1650 mm	récipient équipement de sécurité	chaîne de sécurité
charge	2000 kg	gerbable	non
matériau	acier	emboîtable	non
fonction de basculement	manuel	considération comme matière dang	non
exécution basculement	basculement via un mécanisme de déroulement et grâce à un centre de gravité de la charge avantageux	surface	galvanisé
fonction de pivotement retour	retour automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux	exécution couleur	galvanisé
sécurité antibasculement	protection antibasculement automatique	couvercle	en accessoires (non compris)
possibilité de passage au-dessous	oui	type de couvercle	couvercle rabattable
soubassement	fourreaux pour fourche	Poids	297 kg
hauteur des fourreaux de fourche	80 mm		

## Accessoires

344859		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour benne basculante 1,2 m <sup>3</sup> , avec revêtement en zinc anti-corrosion
518144		Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg

## Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir