

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 55 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 50 x 18 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm



BS ROLLEN
INOX



Artikelnummer: 524971

BS-ROLLEN Kunststof apparatenrol

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 55 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 50 x 18 mm
- schroefgatafstand 45x45 mm, schroefgat-Ø 6,5 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 26 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	apparatenwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	breedte wiel	18 mm
draagvermogen	55 kg	uitlading	26 mm
banden	kunststof	loopvlak eigenschap	breukvast
diameter wiel	50 mm	lengte plaat	60 mm

materiaal velg	kunststof	breedte plaat	60 mm
wiellager	glijlager	afstand schroefgat	45x45 mm
bevestigingselement	plaat	diameter schroefgat	6,5 mm
elektrisch geleidend	nee	hoogte	70 mm
materiaal behuizing	RVS	gewicht	0,154 kg
zwenklager	kogellager		

Dit past ook bij ...

400701		Rechtthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken