

BS-ROLLEN support pour transporteurs

BS ROLLEN®

bille de manutention en acier, avec
barrette à billes, force 100 kg,
largeur du convoyeur 430 mm,
hauteur 630 - 1100 mm

Numéro d'article: 524984



BS-ROLLEN Pied support à rouleaux pour approvisionnement en matériel

avec barrette à billes




support pour transporteurs

- bille de manutention en acier
- avec barrette à billes
- force 100 kg
- largeur du convoyeur 430 mm
- hauteur 630 - 1100 mm
- cadre en acier

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	équipement pied support à roulea	barrette à billes
type de convoyeur	transporteur à galets	extensible	non
composants de convoyeur	support pour transporteurs	largeur de convoyeur	430 mm
type de roulettes	bille de manutention	hauteur	630-1100 mm
matériau de roulette	acier	matériau de cadre	acier
charge	100 kg	Poids	6 kg

Cela s'adapte aussi ...

505362		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir
520983		table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm