

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 100 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 125 x 31 mm, naaf met kogellager, Dubbele rem, velg van kunststof, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 70 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526469



BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 100 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 125 x 31 mm
- naaf lengte x Ø 36,5 x 8 mm
- schroefgatafstand 75x45 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met kogellager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 70 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	ja
roltype	apparatwiel	totale hoogte	162,5 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	36,5 mm

draagvermogen	100 kg	naafboorgat	8 mm
banden	TPE	wielbreedte	31 mm
wiel-ø	125 mm	uitlading	44 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiellager	kogellager	lengte plaat	95 mm
bevestigingselement	plaat	breedte plaat	70 mm
elektrisch geleidend	nee	afstand schroefgat	75x45 mm
materiaal behuizing	staal	schroefgat-ø	9 mm
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem	gewicht	1,98 kg

Gerelateerde Producten

526458



wiel, draagvermogen 100 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 125 x 31 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, velg met draadvangkappen

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken