

Bauer benne basculante étanche à l'huile

hauteur x longueur x largeur 905 x 1390 x 840 mm, capacité 0,6 m³, force 300 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 528087

Bauer Benne basculante

modèle bas

benne basculante étanche à l'huile

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 905 x 1390 x 840 mm
- hauteur d'arête de renversement 520 mm
- capacité 0,6 m³
- force 300 kg
- poids 114 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 55 x 170 mm
- écartement fourreaux de fourche 455 mm
- épaisseur de matériau 2 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- encliquetage automatique de la sécurité de basculement à ressort
- étanche à l'huile et à l'eau
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
- soubassement fourreaux pour fourche



Détails techniques

type de récipient bennes basculantes





possibilité de passage au- oui

		dessous	
capacité	0,6 m³	soubassement	fourreaux pour fourche
hauteur	905 mm	hauteur des fourreaux de fourche	55 mm
longueur	1390 mm	largeur des fourreaux de fourche	170 mm
largeur	840 mm	écartement fourreaux de fourche	455 mm
charge	300 kg	robinet de vidange	non
modèle	modèle bas	gerbable	non
hauteur d'arête de renversement	520 mm	emboîtable	non
matériau	acier	considération comme matière dang	non
matériau de finition	soudé	surface	laqué
propriété matériau	étanche à l'huile et à l'eau	couleur	rouge feu // RAL3000
épaisseur de matériau bac de rét	2 mm	exécution couleur	rouge
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	couvercle	non
fonction de basculement	manuellement	Poids	114 kg
sécurité antibasculement	sécurité basculement à ressort		

Accessoires

500415		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour bennes roulantes 0,6 m³, avec revêtement en zinc anti-corrosion
528107		Jeu de roulettes, pour benne basculante, bandage caoutchouc plein, diamètre 200 mm

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir