

## **bac gerbable norme Europe Basic**

hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, capacité 16 l, en polypropylène en blanc, Parois plein, fond plein

Mindestbestellmenge = 2 pièce

**Numéro d'article: 757247**



## **Bac gerbable norme Europe Basic**

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm
- capacité 16 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en blanc
- Parois plein, fond plein
- Fond avec renfort grâce à des rainures de renfort
- transport facile grâce à poignées coquilles
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- Résistant à la température -20 °C à +80 °C
- Convient pour différents tissus, nous consulter
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	fond renforcé par	rainures de renfort
capacité	16 l	couvercle	en accessoires (non compris)
hauteur	170 mm	convient pour aliments	oui
longueur	400 mm	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
largeur	300 mm	résistance à la température	-20 °C à +80 °C
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
recyclable	oui	dispositif de support	poignées coquilles
gerbable	oui	couleur	blanc
emboîtable	non	garantie	5 années
pliable	non	Poids	1,2 kg
structure de cloison	plein		

## Accessoires

757305		Pince pour mémos, pour bac gerbable, en acier inoxydable
762983		couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac gerbable, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm
762994		couvercle à charnière, en polyéthylène, pour bac gerbable, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm
763002		Clips de fermeture, pour bac gerbable norme Europe

## Cela s'adapte aussi ...

202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
--------	---	---