

hofs bandenstelling

grondveld voor banden met een Ø van 578 - 600 mm, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1560 x 435 mm, voor banden met een Ø van 578 - 600 mm, veldlast 750 kg / vaklast 150 kg, 5 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



hofs
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 916941




hofs bandenstelling

Basisstelling

bandenstelling

- grondveld voor banden met een Ø van 578 - 600 mm
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1560 x 435 mm
- veldlast 750 kg / vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1500 x 400 mm
- 5 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal



- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	400 mm
stellingtype	bandenstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	grondveld	legbord-/niveautype	traversen
materiaal	staal	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
hoogte	3000 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1560 mm	oppervlak traversen	verzinkt
diepte	435 mm	opstelhoek uitrichting	recht
voor banden \varnothing	578-600 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	150 kg	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
veldlast	750 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	garantie	5 jaar
vakbreedte	1500 mm	gewicht	42,51 kg

Gerelateerde Producten

224257		bandenmarkeerstift, schrijfkleur wit, schacht in oranje
224258		bandenmarkeerstift, schrijfkleur geel, schacht in oranje
865771		traversepaar voor bandenstelling, breedte x diepte 1500 x 400 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
916952		bandenstelling, aanbouwveld voor banden met een \varnothing van 578 - 600 mm, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1510 x 435 mm, voor banden met een \varnothing van 578 - 600 mm, veldlast 750 kg / vaklast 150 kg, 5 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

		
139153		bandenwagen, voor 8 banden (breedte 275 mm) banden met een Ø van 540 - 820 mm, draagvermogen 300 kg, 2 etages, bandensteun dankzij schroefverbinding in breedte verstelbaar, hoogte x lengte x breedte 1430 x 780 x 1205 mm, frame met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-banden
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
532403		gereedschapswagen - met uitrusting, hoogte x breedte x diepte 950 x 610 x 450 mm, 6 laden, afsluitbaar met cilinderslot, romp gelakt in RAL3020 verkeersrood, front gelakt in RAL7016 antracietgrijs