



2 – 5



Maximaler Bodenschutz:
Rollen mit spurloser Bereifung



2



3



3



4



5

1 Rollenbock

Mit Stahltragrolle

Ergonomisches, leichtes und sicheres Arbeiten mit Langgut, Rohren und Platten. Robust und schmutzunempfindlich. Reduzierung der Bewegungskräfte.

Durch einfaches Drehen, Schieben und Ziehen die Materialien an Maschinen heranführen. Stahlkonstruktion mit stabilen Füßen für hohe Standstabilität. Stufenlos höhenverstellbar durch Klemmhebel. Fußständer pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. Träger galvanisch verzinkt. Absicherung der Führungsstange durch einen Steckbolzen.

2 – 5 Materialständer

Ergonomie am Arbeitsplatz – für sitzende oder stehende Tätigkeit

- ▶ Neig- und fahrbar
- ▶ Plattform mit Abrutschsicherung

2 Höhenverstellung alle 30 mm ohne Last

Arretierung durch Federriegel.

3 Höhenverstellung stufenlos ohne Last

Pneumatische Fallbremse. Auch in anderen Höhenverstellbereichen lieferbar.

2 – 5 Plattform arretierbar. Stellfläche in 4 Stufen neigbar (je Stufe um 10°). Geeignet für Behälter bis ca. 700 x 500 mm. Serienmäßig pulverbeschichtet lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

4 Lenkrollen, Ø 75 mm, mit Feststellern, Vollgummireifen, spurlos.

4 + 5 Höhenverstellung stufenlos unter Last

4 Neig- und fahrbar

Plattform mit Abrutschsicherung, auch unter Last höhenverstellbar. Stufenlose Höhenverstellung durch eine Hydraulikpumpe mittels Handkurbel. Geeignet für Behälter bis ca. 890 x 560 mm

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummireifen.

5 Mit Fußhydraulik

Radausstattung

4 Lenkrollen, Ø 75 mm, mit Radfeststellern, Vollgummireifen, spurlos.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Artikel		1	2	3	4	5
Tragfähigkeit	kg	500	150	150	250	150
Außenmaße		625 x 625	–	–	750 x 450	–
Länge x Breite x Höhe	mm	x 675	–	–	x 700	–
Höhenverstellung	mm	675 – 1065	720 – 1050	510 – 700	720 – 1070	670 – 970
Plattform	Länge x Breite	mm	–	510 x 410	510 x 410	750 x 450
Neigungswinkel	°	–	0 – 40	0 – 40	0 – 40	0 – 30
Nr.		200 164 05	200 342 05	200 296 05	200 144 05	496 270 05
					496 181 05	

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE
IN
GERMANY

5
Jahre Garantie