

HSM SECURIO B35 - 5,8 mm



Artikelnummer	00000000001921111
EAN	4026631044219
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Großraumbüro / Etage
Schutzklasse (DIN 66399)	gering
Schnittbreite	5.8 mm
Schnittart	Streifenschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-2, O-2, T-2, E-2
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	35-37
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	40-42
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Eingabebreite	400 mm

Behälter-/Auffangvolumen	130 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	855
Schnittgeschwindigkeit	88 mm/s
Durchsatzleistung pro h	93 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Leistungsaufnahme	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	618 x 870 x 525 mm
Gewicht	48,1 kg
Farbe	weiß