

Rollcart Rollenkarre

Traglast 250 kg, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Höhe x Länge x Breite 500 x 1000 x 780 mm, Räder mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 202904



Rollcart Rollenkarre

Traglast 250 kg

Rollenkarre

- Traglast 250 kg
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 500 x 1000 x 780 mm
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 400 mm
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Rad-Ø	400 mm
Karrentyp	Rollenkarre	Sicherheitsgriff	nein
Traglast	250 kg	Höhe	500 mm
Ladeflächenlänge	1000 mm	Länge	1000 mm
Material	Stahl	Breite	780 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
klappbar	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010

Treppenkufen	nein	Garantie	5 Jahre
Bereifung	Vollgummi	Gewicht	22 kg