

## BS-ROLLEN

### Heberolle

BS ROLLEN

Traglast 400 kg, Bereifung Polyamid in weiß, Durchmesser x Breite 80 x 40 mm, Nabe mit Kugellager, Totalfeststeller, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 85 mm



Artikelnummer: 222416

## BS-ROLLEN Heberolle

### Statisches dynamisch machen





Heberolle

- Traglast 400 kg
- Bereifung Polyamid in weiß
- Durchmesser x Breite 80 x 40 mm
- Nabe mit Kugellager
- Totalfeststeller
- Gehäuse aus Stahl in grau
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 85 mm
- Schraubloch Abstand 80x60 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Rollentyp	Heberolle	Farbe Gehäuse	grau
Traglast	400 kg	Feststeller	Totalfeststeller
Bereifung	Polyamid	Gesamthöhe	115-128 mm
elektrisch leitend	nein	Radbreite	40 mm
Rad-Ø	80 mm	Länge Platte	105 mm
Radlager	Kugellager	Breite Platte	85 mm
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig	Schraubloch Abstand	80x60 mm
Befestigungselement	Platte	Farbe Reifen	weiß
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	2,15 kg

## Dazu passt auch ...

221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen