

BLACK BULL

Unterfahrerschutz-Winkel

S-line

Höhe x Breite x Tiefe 200 x 880 x 100 mm, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb, Zum Aufdübeln



Artikelnummer: 273982




Unterfahrerschutz-Winkel

- Geeignet zur Absicherung besonders schützenswerter Arbeitsbereiche
- Höhe x Breite x Tiefe 200 x 880 x 100 mm
- Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
- Zum Aufdübeln

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Tiefe	100 mm
Sicherheitsausstattung	Anfahrerschutz	Befestigungsart	Zum Aufdübeln
Rammschutztyp	Unterfahrerschutz-Winkel	Material	Stahl
geeignet für (Anwendung)	zur Absicherung besonders schützenswerter Arbeitsbereiche	Oberfläche Rammschutz	kunststoffbeschichtet
Höhe	200 mm	Farbe Rammschutz	gelb
Breite	880 mm	Gewicht	9,2 kg

Zubehör

141991		Rammschutzplanke, Element: Querbalken, Für den Außenbereich geeignet, Höhe x Länge x Tiefe 60 x 1000 x 40 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in gelb, zum Schrauben
--------	---	---

Dazu passt auch ...

221310		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neonorange, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
224763		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Straßenbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 600 mm, Holz-Stiel, für alle Schmutzarten auf rauem Untergrund
227878		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 46, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
235589		Arbeitsplatzmatte, Matte, Höhe x Länge x Breite 12,7 x 1520 x 910 mm, Aus Gummi mit gelochter Oberfläche in schwarz, rutschfest
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
242154		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Ø 180 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 93 x 80 mm