

ZARGES

Rollbare Plattformleiter

ZAP Safemaster Plus S

Podest Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 600 x 630 mm, 4 Stufen mit Kunststoffeinsätzen (inkl. Podest), aus Aluminium, platzsparend zusammenklappbar, Ausstattung: Stützteil mit Fahrbalken

Artikelnummer: 550216



ZARGES Plattformleiter ZAP Safemaster Plus S

zusammenklappbar

Rollbare Plattformleiter

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 600 x 630 mm
- Aufstieg einseitig
- 4 Stufen mit Kunststoffeinsätzen (inkl. Podest)
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3 m
- Ausladung 1,25 m
- Höhe x Breite 2000 x 1090 mm
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt



- platzsparend zusammenklappbar
- Ausstattung: Stützteil mit Fahrbalken
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- Handlauf beidseitig
- Gewicht 42 kg
- gemäß DIN EN 131-7
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Treppengängig	nein
Leitertyp	Rollbare Plattformleiter	klappbar	ja
Material	Aluminium	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Nutzung	einseitig	fahrbar	ja
Höhe Podest	1000 mm	Leiter Ausstattung	Stützteil mit Fahrbalken
Breite Podest	600 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Tiefe Podest	630 mm	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe	3 m	Sicherheitsbügel	ja
Ausladung	1,25 m	Handlauf	beidseitig
Stufen Anzahl	4	Ablageschale	nein
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit Kunststoffeinsätzen	Norm	DIN EN 131-7
Höhe	2000 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	1090 mm	Gewicht	42 kg
Sprossen- /Holmverbindung	gebördelt		

Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz

