

hofs

## Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1010 x 635 mm, Feldlast 550 kg / Fachlast 90 kg, 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 659452



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Akten-Steckregal

### Anbauregal

hofs Aktenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1010 x 635 mm
- Feldlast 550 kg / Fachlast 90 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
- 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen
- Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante und seitlicher



Bodenabkantung der oberen Fachebene gegen das Herausfallen von Ordnern



- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details





Möbeltyp	Regal	Nutzung	beidseitig
Regaltyp	Aktenregal	Material	Stahl
Regalsystem	Stecksystem	Regal Ausstattung	Böden
Regalfeld geeignet für (Branche/Bereich)	Anbaufeld Archivräume	Fachbreite	1000 mm
Höhe	1750 mm	Fachtiefe	600 mm
Breite	1010 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	635 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Ordnerhöhen	5 Stück
Fachlast	90 kg	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Feldlast	550 kg	Oberfläche Ständer	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Böden / Ebenen Ausstattung	Mittel-Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja	Anlieferung	zerlegt
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Stabilität / Aussteifung / Verst	Aussteifungstraversen	Garantie	5 Jahre
		Gewicht	39,97 kg

## Zubehör

150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau
150123		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
674219		Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 90 kg, Ausgestattet mit Anschlagkante und Sicherheitskantung, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

868419		Pfosten für Anbauregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
953347		Fachteiler, Freistehend, Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

## Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg