


# Productdatablad

Cinch Audio / Composite Video



Artikelnr.

MA A 1031 WW

**Cinch Audio / Composite Video**

(met draagring, schroefbevestiging)

**Reserveonderdeel:**

adapter 4 art.nr. MA 1000 AD 4

## Technische gegevens

### Technische gegevens Cinch Audio

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nominale spanning:    | DC 50 V                                |
| Frequentiebereik:     | 20 Hz ... {2} kHz                      |
| Contactweerstand:     | $\leq 20 \text{ m}\Omega$              |
| Isolatieweerstand:    | $\geq 100 \text{ M}\Omega$             |
| Doorslagspanning:     | AC 500 V ~ (50/60 Hz) bij 1 min 2 mA   |
| Steek- en trekkracht: | 3 ... 25 N                             |
| Steekcycli:           | $\geq 1000$                            |
| Koppelstuk:           | wit (links) 180°<br>rood (rechts) 180° |
| Contactmateriaal:     | verguld                                |
| Inbouwdiepte:         | 14 mm                                  |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C                          |
| Montage-instructie:   | Montage in diepe inbouwdoos            |

### Technische gegevens Composite Video

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Nominale spanning:    | DC 50 V                              |
| Frequentiebereik:     | $\leq 160 \text{ MHz}$               |
| Contactweerstand:     | $\leq 20 \text{ m}\Omega$            |
| Isolatieweerstand:    | $\geq 100 \text{ M}\Omega$           |
| Doorslagspanning:     | AC 500 V ~ (50/60 Hz) bij 1 min 2 mA |
| Steek- en trekkracht: | 3 ... 25 N                           |
| Steekcycli:           | $\geq 1000$                          |
| Koppelstuk:           | geel 180°                            |
| Contactmateriaal:     | verguld                              |
| Inbouwdiepte:         | 14 mm                                |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C                        |
| Montage-instructie:   | Montage in diepe inbouwdoos          |

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**

alpine wit

**Materiaal:**

thermoplast

**P** Kleurendruk mogelijk