

Millimar P2004 M / P2004 T / P2004 U / P2004 F. Induktív mérőtapintó

- Változatok pneumatikus kiemelés, ill. ráterhelés nélkül és pneumatikus kiemeléssel, ill. ráterheléssel
- Mérőcsapok golyós vezetékben
- Magas fokú linearitás az egész méréstartományban
- Kiváló elektromágneses árnyékolás (elektromágneses kompatibilitás)
- A tapintók a szállított fedéllel axiális kábelkimenetről átépíthetők radiális kábelkimenetre
- Vegyszerállósági adatok: ellenáll az olajnak, benzinnak, víznek és alifás anyagoknak. Mérsékeltten ellenáll a savaknak, lúgoknak, oldószereknek és ózonnak
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Fedél oldalsó kábelkimenethez, Kulcs előlőket beállításhoz



Műszaki adatok

Rendelési sz.	5323010	5323011	5323013	5323014
Terméktípus	P2004 M	P2004 T	P2004 U	P2004 F
Méréstartomány	mm	± 2		
Távolság felső ütközőig	mm...mm	+2,2 . . . 4,4		
Távolság alsó ütközőig	mm...mm	-2,2 . . . 0		
Kiemelés / eltolás		Alapkitétel		
Mérőerő	N	0,75 N +/-0,15 N		
Mérőerő növekedés	N/mm	0,2 N/mm		
Érzékenység eltérés	%	0,3		
Ismétlési pontosság f_w	μm	0,1		
Irányváltási hiba f_u	μm	0,5		
Linearitás-eltérés a +/-0,5 tartományban	μm	0,4		
Linearitás-eltérés a +/-1,0 tartományban	μm	1,5		
Linearitás-eltérés a +/-2,0 tartományban	μm	3		
IP védelmi fokozat:		IP 64		
Kábelhossz	m	2,5		
Hőmérsékleti együttható	$\mu\text{m}/^\circ\text{C}$	0,15		
Kompatibilitás		Mahr-VLDT	Tesa	Marposs Federal

Rendelési sz.	g	c	d	e	Méret f	f	h	b	
		mm	mm	mm	mm	inch	mm	mm	
5323010	M 2,5	88,7	21,3	6	9,2		8	14	28
5323011	M 2,5	88,7	21,3	6	9,2		8	14	28
5323013	M 2,5	88,7	21,3	6	9,2		8	14	28
5323014	4/48 UNF	88,7	21,3	6	9,2	0,375		14	28

