


Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 107x100 Befestigung 85x77




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27015
EAN	4024941270151
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TE geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	57/100 bis 75/130V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	gelb
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Geräte-Höhe	125mm
Geräte-Breite	113.5mm
Geräte-Tiefe	153mm
Flanschmaß vertikal in mm	107mm
Flanschmaß horizontal in mm	100mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,695 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941270151
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,695 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941833950
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,681 kg
Volumen	13.588,4 ccm



5 MB 22

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	155,0	155,0	155,0			
i	118,0	118,0	118,0			
k	113,5	113,5	113,5			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	16	16	16			