

Artikel-Nr.: MT75407

Einbauring Silber  
MEGATRON DECOCLIC - Einbauring SET für  
68mm Deckenausschnitt + MM76742

EAN-Code: 4020856754076



### Lampen Eigenschaften

Lampensockel.....	-
Nennlebensdauer.....	50.000 h
Bemessungslebensdauer .....	50.000 h
Schaltzyklen.....	1.000.000x
Betriebstemperaturbereich .....	-30 bis +40° C

### Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse .....	A
------------------------------	---

### Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012



### Produktabmessungen Lampe

Länge.....	50 mm
Durchmesser.....	30 mm
Gewicht.....	60 g

### Elektrische Kenndaten Lampe

Spannung .....	DC 15-19 V
Netzfrequenz .....	50–60 Hz
Leistungsaufnahme .....	6,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	6,0 W
Gewichteter Energieverbrauch.....	7 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,9$
Dimmbar? .....	Dim to Warm
Zündzeit .....	< 0,5 Sek.
Anlaufzeit <sup>1</sup> .....	sofort voller Lichtstrom
Quecksilbergehalt <sup>2</sup> .....	0 mg
Indikation Lampentyp .....	-
Äquivalenz-Leistung <sup>3</sup> .....	35 W

### Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung .....	818-830
Lichtfarbe .....	Warmweiß
Farbtemperatur .....	1800-3000 K
Farbwiedergabe .....	Ra 80
Nennlichtstrom .....	500 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	350 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke.....	1200 cd
Nomineller Halbwertswinkel .....	36°
Bemessungshalbwertswinkel.....	36°
Lampenlichtstromerhalt <sup>4</sup> .....	$\geq 70 \%$
Farbkonsistenz SDMC .....	< 6

<sup>1</sup> bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

<sup>2</sup> gebunden als Amalgam

<sup>3</sup> eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs


<sup>4</sup> am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012


### Produktabmessungen Einbauring

Schwenkbar.....	30°
Einbautiefe.....	68 mm
Durchmesser.....	85 mm
Höhe.....	26 mm
Gewicht.....	87 g

### Abmessungsskizze Einbauring



### Abmessungsskizze Lampe



H: 30 mm
D: 50 mm



### Allgemeine Eigenschaften

Material.....	Aluminium
Farbe.....	Silber

### Hinweise und Empfehlungen

#### Zubehör

Inklusive 2 Fassungen:



#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

#### Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet



#### Schutzklasse

Leuchte der Schutzklasse 2 bei Verwendung der GU10 Lampenfassung (220-240V).

Leuchte der Schutzklasse 3 bei Verwendung der GU5.3 Lampenfassung (12V).