


Bezeichnung M9 IP40 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, tauchlöten, IP40  
Produktgruppe M9 IP40 Serie 711  
Bestellnummer 09 0082 32 04


### Abbildung




### Leiterplattenlayout



### Maßzeichnung



### Polbild (Steckseite)



Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

Bestellnummer	09 0082 32 04
Steckverbinder-Bauform	Flanschdose
Ausführung	Steckverbinder Buchse gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	tauchlöten
Schutzart	IP40
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Gewicht (gr)	3.083
Zolltarifnummer	85369010

### Werkstoffe

Material Kontaktkörper	PA (UL94 V-0)
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)

### Klassifikationen


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

### Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Bemessungsstrom (40°C)	3 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^{10} \Omega$
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

Bezeichnung	M9 IP40 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, tauchlöten, IP40
Produktgruppe	M9 IP40 Serie 711
Bestellnummer	09 0082 32 04

Montageanleitung / Montageausschnitt



Bezeichnung	M9 IP40 Flanschdose, Polzahl: 4, ungeschirmt, tauchlöten, IP40
Produktgruppe	M9 IP40 Serie 711
Bestellnummer	09 0082 32 04

### Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.