

Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 400 1560
Beschreibung	Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09454001560

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Komponente	Datensteckverbinder
Beschreibung	RJ Industrial RJ45 Steckverbinderset

Ausführung

Geschlecht	Stift
Schirmung	geschirmt
Kontaktanzahl	8

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel AWG 27/1 ... AWG 22/1 starr
Aderaußendurchmesser	≤1,5 mm
Übertragungseigenschaften	Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
-------------------	---------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Farbe Einsatz	RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984 IEC 60603-7 EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	32,9 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140060012
eCl@ss	27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)