

# Kabelverschraubung - G-INS-NPT3/4-M68L-NNES-S



1411184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411184>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: 3/4" NPT, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411184
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BF7DAX
Katalogseite	Seite 687 (C-4-2015)
GTIN	4046356923163
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	72 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	71,98 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	TR

## Technische Daten

### Montage

Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
----------------	---


### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Vollverschraubung
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	BIMED
Herstellerbezeichnung	BNBC-03
Geschirmt	nein

### Kennwerte

Anzugsdrehmoment	5,5 Nm ± (0,5 Nm)
------------------	-------------------

### Maße

Maßzeichnung	
Länge	48 mm
Länge Anschlussgewinde	13 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	30 mm
Schlüsselweite Stutzen	30 mm
Sechskant Eckmaß	33 mm
Gewindeart Anschlussseite	3/4" NPT

### Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material Dichtung	Perbunan CR
Material Einsatz	Polyamid 6
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	13 mm ... 18 mm 13 mm ... 18 mm (bei UL 514 B)
Halogenfreiheit	nein

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

# Kabelverschraubung - G-INS-NPT3/4-M68L-NNES-S



1411184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411184>

## Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68
Schutzart	4X
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)

# Kabelverschraubung - G-INS-NPT3/4-M68L-NNES-S


1411184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411184>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

1411184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411184>

## Zulassungen

### **DNV**

Zulassungs-ID: TAE00003WY



### **UL Listed**

Zulassungs-ID: E199260



### **cUL Listed**

Zulassungs-ID: E199260

### **cULus Listed**

1411184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411184>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-9.0	27144432
ECLASS-10.0.1	27144432
ECLASS-11.0	27144432

### ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1411184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411184>

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellereklärung unter "Downloads"