



Innen-Ø / inner Ø	Ø nach Schrumpfung / Ø after shrinking	Farbe / color	Länge / length	Stück / pieces
1,6 mm	0,5 mm	rot / red	60 mm	100
2,4 mm	0,8 mm	blau / blue	60 mm	70
3,2 mm	1,0 mm	gelb / yellow	60 mm	50
4,8 mm	1,6 mm	grün / green	60 mm	30
6,4 mm	2,2 mm	transparent	60 mm	20
7,9 mm	2,7 mm	braun / brown	60 mm	10
9,5 mm	3,2 mm	weiß / white	60 mm	10
12,7 mm	4,2 mm	schwarz / black	60 mm	10

✓ RoHS ✓ REACH

Schrumpfschlauch-Sortiment 60

Schrumpfrate 3:1, bunt (mit Innenkleber)

Verwendung / Beschreibung

Praktischer Sortimentskasten bestehend aus 300 Stück Schrumpfschläuchen im Schrumpfverhältnis 3:1. Im Set enthalten sind verschiedene Farben und Größen von 1.6 bis 12.7 mm. Der Innenkleber verschmilzt beim Schrumpfen und gewährleistet somit einen festen Sitz. Ideal zur Isolation, als mechanischer, Knick- oder Korrosionsschutz für den industriellen Reparatur- und Instandhaltungsbereich sowie Hobby und Heimwerken.



Lieferprogramm

Bestell-Nr.	Name
N1807CA007	Schrumpfschlauch-Sortiment 60

Zusatzinformation

Schrumpfverhältnis:	3:1
Material:	PE
Schrumpftemperatur:	70°C - 125°C
Betriebstemperatur:	-40°C - 125°C
Entflammbarkeit:	VW-1
Zugfestigkeit:	>= 10,4 Mpa
Bruchdehnung:	>= 300%
Nennspannung:	600 V
Durchschlagsfestigkeit:	>= 1,5 kV/mm bei 30 Sek.

 **kabeltronik**[®]