



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Produktname	Thalassa TBS
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kategorie	Industriebox
Höhe	192 mm
Breite	164 mm
Tiefe	105 mm
Innenhöhe	175 mm
Innenbreite	150 mm
Innentiefe	100 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Abdeckung 4 Abdeckschraube
Gehäusotyp	Einteilige Gussform
Art der Frontabdeckung	Hohe transparente Abdeckung
Befestigung der Abdeckung	Kunststoffschrauben
Schlosstyp	Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile	Abdeckung durch unverlierbare Schrauben

Zusatzmerkmale

Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Farbe	Grau (RAL 7035) Transparent
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	TÜV
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Schutzart (IP)	IP66 entspricht NEMA 4.4X
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C entspricht IEC 60695-2-11
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...40 °C
Betriebstemperatur	-25...60 °C
Produktgewicht	0,54 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	12,0 cm
VPE 1 Breite	17,0 cm
VPE 1 Länge	20,5 cm
VPE 1 Gewicht	540,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	17
VPE 2 Höhe	40,0 cm

VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	10,4 kg
VPE 3 Art	PAM
VPE 3 Menge	425
VPE 3 Höhe	215,0 cm
VPE 3 Breite	100,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	275,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------