



76293300 LED classic 25W BA35 E14 WW FR ND SRT4

Ideal fuer Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel geeignet dank klarer Filament-Optik und aesthetischer Form

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	2,2
Ersatzwattage	25
Socket	E14
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	
Lumen	250
Kelvin	2700
Schalthauefigkeit	20000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Service

Design/Materialausfuhr.

Material	Glas
Grundfarbe	weiss

Energieeffizienz

Kategorie	A++
-----------	-----

Codes

EAN Artikel	8718699762933
Bestellnummer (EOC)	871869976293300

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	14
Artikel mit Verpackung / g	44

Mengen

Kleinste Bestellmenge	4
Anzahl Packs pro VPE	4

Verpackungsmaeue

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	12,3	3,5	3,5
Verpackung in cm (H/B/T)	14,6	6,3	4,6

Verschiedenes

Typ	BA35
-----	------



Ausstellungsdatum: 20.05.2021
 Signify GmbH
 Technische Anforderungen koennen ohne vorherige Ankueundigung geaendert werden.
 Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.