

PE-Auffangwanne classic-line

für 2 x 60-Liter-Fass, Auffangvolumen 60 l, Höhe x Breite x Tiefe 300 x 645 x 795 mm, Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 235720



PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x 60-Liter-Fass
- Auffangvolumen 60 l
- Höhe x Breite x Tiefe 300 x 645 x 795 mm
- Aus Polyethylen in blau
- Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp Auffangwanne

Material Polyethylen

Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Farbe	blau
Lagerort	unter Dach	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangvolumen	60 l	Material	Gitterrost Stahl
Kapazität	2 x 60-Liter-Fass	Oberfläche	Gitterrost verzinkt
Gefahrstofffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	Unterbau	ohne Füße
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	unterfahrbar	nein
Höhe	300 mm	Garantie	5 Jahre
Breite	645 mm	Gewicht	12,5 kg
Tiefe	795 mm		

Dazu passt auch ...

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen