

Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 580 x 1440 x 680 mm, Inhalt 0,3 m³, Traglast 750 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau



Artikelnummer: 345396



Bauer Späne-Kippbehälter mit niedriger Bauform

Kippbehälter

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 580 x 1440 x 680 mm
- Inhalt 0,3 m³
- Traglast 750 kg
- Gewicht 112 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 12 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- selbstständiges Rückschwenken beim Aufsetzen des Behälters und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Ablasshahn und Lochblech-Zwischenboden (Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm)
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau



Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Inhalt	0,3 m³	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Höhe	580 mm	Einfahrtaschenabstand	12 mm
Länge	1440 mm	Einfahrbreite	12 mm
Breite	680 mm	Ablasshahn	ja
Traglast	750 kg	stapelbar	nein
Bauart	niedrige Bauform	nestbar	nein
Material	Blech	Gefahrstoffeignung	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Oberfläche	lackiert
Kippfunktion	manuell	Farbe	blau // RAL5012
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken beim Aufsetzen des Behälters	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
unterfahrbar	ja	Deckeltyp	Klappdeckel
Unterbau	Einfahrtaschen	Gewicht	112 kg

Zubehör

518144  Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau