

PAVOY

Schubladenschrank

Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 715 x 600 mm, 6 Schublade(n), Verschießbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 404239



PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 715 x 600 mm
- 6 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x100 mm/5x200 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschießbar mit Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035





Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035
- Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Material | Stahlblech | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Höhe | 1200 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Breite | 715 mm | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Tiefe | 600 mm | abschließbar | ja |
| Schrank Ausstattung | Schubladen | Schließsystem | Drehdruck-Sicherheitszylinderschloss |
| Schubladen Anzahl | 6 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x100 mm/5x200 mm | Griff | Griffleiste |
| Fronthöhe 100 mm | 1 Stück | fahrbar | nein |
| Fronthöhe 200 mm | 5 Stück | Zertifizierung | GS // TÜV |
| Schubladentraglast | 50 kg | Garantie | 10 Jahre |
| Auszugsführung Schublade | kugelgelagert | Gewicht | 97 kg |
| Auszug Schublade | 85 % | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 404280 |  | Trennbleche, mit 9 Fächern, 2 Längsteiler + 6 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 715 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 404298 |  | Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 715 mm, Stärke 3 mm, In schwarz |
| 404299 |  | Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 715 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz |
| 404301 |  | Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 715 mm, Rückseite magnetisch |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |