



Technische Änderungen vorbehalten
technical subject to change without notice

* Flachdichtung für / flat seal for $\phi 12, \phi 16, \phi 20, \phi 25$
** O-Ring für / O-ring for $\phi 32$

5	1	Hutmutter <i>cup nut</i>	BS 97/2251-x; BS 97/2252-x; BS 98/2277-x; BS 98/2279-x; BS 97/2253-x	PA6
4	1	Schlauchdichtring <i>seal</i>	BS 97/2237-x; BS 97/2238-x; BS 98/2269-x; BS 98/2268-x; BS 96/2175-x	CR/NBR
3	1	Druckmutter <i>dome nut</i>	BS 08/3751-x; BS 06/3441-x; BS 06/3444-x; BS 06/3447-x; BS 08/3753-x	PA6GF30
2*	1	Flachdichtring <i>flat seal</i>	BS 08/3745-x; BS 08/3746-x; BS 08/3747-x; BS 08/3748-x; BS 08/3749-x	CR/PTFE
2**	1	O-Ring <i>O-ring</i>	BS 00/2555-x	NBR
1	1	Zwischenstutzen <i>Body</i>	BS 08/3750-x; BS 06/3440-x; BS 06/3443-x; BS 06/3446-x; BS 08/3752-x	PA6
Pos. Position	Menge quantum	Benennung discription	Zeichnungsnummer drawing no.	Bemerkung annotation

Toleranzen / tolerances:		Werkstoff / material:		Oberfläche / surface:		Gewicht / weight:		Volumen / volume:		Farbe / color:	
Bearb. edited	Datum / date	Name / name	Geprüft checked	Datum / date	Name / name	Maßangaben in dimension units		mm			
	25.10.06	D. Müller		25.10.06	R. Drotleff						

Projektion / projection: Maßstab / scale: 2:1 (CLICK 20) Benennung / name: SKINTOP CLICK R Daten und Montageblatt
SKINTOP CLICK R technical data sheet

Ø M	SW 1	SW 2	ØA	C	D	ØF	S	Art.Nr. RAL 7035	Art.Nr. RAL 7001	Art.Nr. RAL 9005
Ø12	18	15	20	40	8	3,5-5	1-4	5311 2925	5311 2927	5311 2929
Ø16	22	19	24,2	42	8	4-7	1-4	5311 2689	5311 2879	5311 2885
Ø20	27	25	29,7	45	8	5-10	1-4	5311 2690	5311 2880	5311 2886
Ø25	32	30	35,2	48	8	6-13	1-4	5311 2691	5311 2881	5311 2887
Ø32	40	36	44	56	8	7-15	1-4	5311 2926	5311 2928	5311 2931

02	500000000972	Mast1	29.01.2009		Zeichnungs-Nr. / drawing no.: BS06_3453	Blatt sheet: 1/1	Dok. Art. doc. type: LDM
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number	Datum / date Bearb./edited	Gepr./checked				