

Bei Bestellung
angeben:

ER =
mit Stahlrollen
(40 - 100 mm Ø)

MR =
mit Messingrollen
(30 - 100 mm Ø)

PR =
mit Polyamidrollen
(40 + 60 mm Ø)

Nr. 420 Flaschenzüge (2 Kloben)

mit geschmiedeten, drehbaren Lasthaken mit Sicherung, galvanisch verzinkt, mit drei nebeneinanderliegenden Rollen. Die Lieferung erfolgt ohne Seil.
Alle Maße in mm.

| Rollenaußen-Ø | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rillengrund-Ø | 25 | 33 | 43 | 53 | 62 | 71 | 88 |
| Achslänge | 41 | 42 | 50 | 50 | 67 | 67 | 86 |
| Flaschenzuglänge min. | 320 | 360 | 390 | 390 | 590 | 590 | 790 |
| Seitenblechbreite | 42 | 42 | 62 | 62 | 87 | 87 | 117 |
| Hakenmaulweite | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 25 |
| Seil-Ø max. | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 |
| Tragfähigkeit in kg | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| Gewicht in kg ca. | 0,85 | 0,85 | 1,50 | 1,60 | 3,70 | 4,00 | 8,60 |

