

1501p - Admiral® Blaustreif



Pressluftschlauch gemäss NFT 47252 B, zuverlässiger Spezialist für den Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren- Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie sowie bei Werften, Tankstellen und Großgaragen.

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen.

Seele: SBR, schwarz, glatt

Decke: SBR, schwarz mit blauen Streifen, glatt

Druckträger: synthetische Garne

Temperaturbereich: -30 °C bis +65 °C, kurzfristig bis +80 °C für Wasser

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1501p-06-50	6 x 3,5	50	20 / 60	60	0,170	MT	4006918369068
1501p-08-50	8 x 3,5	50	20 / 60	80	0,200	MT	4006918369082
1501p-10-50	10 x 3,5	50	20 / 60	100	0,250	MT	4006918369105
1501p-13-40	13 x 4,3	40	20 / 60	130	0,350	MT	4006918369136
1501p-19-40	19 x 5,5	40	20 / 60	190	0,580	MT	4006918369198