

JSPE 135 TQX

Leistungsstarke Elektronik-Stichsäge mit 4-fach Pendelhub.

- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- 4-fach Pendelhub für hohe Schnittleistung und längere Lebensdauer der Sägeblätter
- FIXTEC-Sägeblattschnellspannsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- LED-Beleuchtung der Schnittstelle
- Handgriff mit Softgrip -Auflage
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte für exaktes Arbeiten
- Staubabsaugung mit regelbarer Spanblaseinrichtung und Absaugadapter
- QUIK-LOK Kabelschnellwechselsystem für einfachen und schnellen Kabelwechsel.




Artikelnummer 4933
EAN-Code 4002395

381230
232529

Systemzubehör – Stichsägen

Beschreibung	JS 120 X JSPE 135 TQX STEP 1200 BX/X JSPE 90 X FSPE 110 QX BSPE 110 QX STEP 800 X ST 800 XE V28 JSB	STEP 70 STEP 75 ST 700 E STEP 90 X STEP 100 X FSPE 100 XL BSPE 100 XL	Art.-Nr. 4932-	EAN-Code 4002395	PoM	RG
① Kombin. Parallelanschlag und -schneider	●	●	357575 300420	344154 302796		2 2
② Gleitschuh für Materialien mit empfindlicher Oberfläche.	●	●	357881 367734	346387 338580		2 2
③ Spanreißschutz , 3 Stück Verhindert weitgehend das Absplintern an der Schnittkante.	●	●	357682 367436	344147 337644		2 2



Technische Daten	JSPE 135 TQX
Leistungsaufnahme	750 W
Schnittleistung in	
Holz/Aluminium/Stahl	135/30/10 mm
Gehrungsschnitte bis	45°
Leerlaufhubzahl	800–3000 U/min
Sägehub	26 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferumfang: QUIK-LOK Kabel 4 m, 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsohle, Absaugadapter, Systemkoffer