


Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

Gewinde: **METRISCH**



Dichtkantenring

Drosselfreie Schwenkverschraubungen


Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr Ø	Einschraub-	PN
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	gewinde	bar
sehr leichte Baureihe					
---	WH 8 LLM ES	---	8 LL	M 10 x 1	100
leichte Baureihe					
WH 6 LM	WH 6 LM ES	WH 6 LM NC	6 L	M 10 x 1	315
WH 8 LM	WH 8 LM ES	WH 8 LM NC	8 L	M 12 x 1,5	315
WH 10 LM	WH 10 LM ES	WH 10 LM NC	10 L	M 14 x 1,5	315
WH 12 LM	WH 12 LM ES	WH 12 LM NC	12 L	M 16 x 1,5	315
WH 15 LM	WH 15 LM ES	WH 15 LM NC	15 L	M 18 x 1,5	315
WH 18 LM	WH 18 LM ES	WH 18 LM NC	18 L	M 22 x 1,5	315
WH 22 LM	WH 22 LM ES	WH 22 LM NC	22 L	M 26 x 1,5	160
WH 28 LM	WH 28 LM ES	---	28 L	M 33 x 2	160
WH 35 LM	WH 35 LM ES	---	35 L	M 42 x 2	160
WH 42 LM	WH 42 LM ES	---	42 L	M 48 x 2	160
schwere Baureihe					
WH 6 SM	WH 6 SM ES	WH 6 SM NC	6 S	M 12 x 1,5	400
WH 8 SM	WH 8 SM ES	WH 8 SM NC	8 S	M 14 x 1,5	400
WH 10 SM	WH 10 SM ES	WH 10 SM NC	10 S	M 16 x 1,5	400
WH 12 SM	WH 12 SM ES	WH 12 SM NC	12 S	M 18 x 1,5	400
WH 14 SM	WH 14 SM ES	WH 14 SM NC	14 S	M 20 x 1,5	400
WH 16 SM	WH 16 SM ES	WH 16 SM NC	16 S	M 22 x 1,5	400
WH 20 SM	WH 20 SM ES	WH 20 SM NC	20 S	M 27 x 2	400
WH 25 SM	WH 25 SM ES	WH 25 SM NC	25 S	M 33 x 2	250
WH 30 SM	WH 30 SM ES	---	30 S	M 42 x 2	250
WH 38 SM	WH 38 SM ES	---	38 S	M 48 x 2	250

metrisch

für Typ ES/NC
Dichtkantenringe
sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe
DKA 1/8-10 ES
DKA 12 ES
DKA 14 ES
DKA 16 ES
DKA 18 ES
DKA 22 ES
DKA 26 ES
DKA 1-33 ES
DKA 1 1/4-42 ES
DKA 1 1/2-48 ES
schwere Baureihe
DKA 12 ES
DKA 14 ES
DKA 16 ES
DKA 18 ES
DKA 20 ES
DKA 22 ES
DKA 27 ES
DKA 1-33 ES
DKA 1 1/4-42 ES
DKA 1 1/2-48 ES

Gewinde: **ZÖLLIG**



Dichtkantenring

Drosselfreie Schwenkverschraubungen

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr Ø	Einschraub-	PN
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	gewinde	bar
sehr leichte Baureihe					
---	WH 6 LLR ES	---	6 LL	G 1/8"	100
---	WH 8 LLR ES	---	8 LL	G 1/8"	100
leichte Baureihe					
WH 6 LR	WH 6 LR ES	WH 6 LR NC	6 L	G 1/8"	315
WH 8 LR	WH 8 LR ES	WH 8 LR NC	8 L	G 1/4"	315
WH 10 LR	WH 10 LR ES	WH 10 LR NC	10 L	G 1/4"	315
WH 12 LR	WH 12 LR ES	WH 12 LR NC	12 L	G 3/8"	315
WH 15 LR	WH 15 LR ES	WH 15 LR NC	15 L	G 1/2"	315
WH 18 LR	WH 18 LR ES	WH 18 LR NC	18 L	G 1/2"	315
WH 22 LR	WH 22 LR ES	WH 22 LR NC	22 L	G 3/4"	160
WH 28 LR	WH 28 LR ES	---	28 L	G 1"	160
WH 35 LR	WH 35 LR ES	---	35 L	G 1 1/4"	160
WH 42 LR	WH 42 LR ES	---	42 L	G 1 1/2"	160
schwere Baureihe					
WH 6 SR	WH 6 SR ES	WH 6 SR NC	6 S	G 1/4"	400
WH 8 SR	WH 8 SR ES	WH 8 SR NC	8 S	G 1/4"	400
WH 10 SR	WH 10 SR ES	WH 10 SR NC	10 S	G 3/8"	400
WH 12 SR	WH 12 SR ES	WH 12 SR NC	12 S	G 3/8"	400
WH 14 SR	WH 14 SR ES	WH 14 SR NC	14 S	G 1/2"	400
WH 16 SR	WH 16 SR ES	WH 16 SR NC	16 S	G 1/2"	400
WH 20 SR	WH 20 SR ES	WH 20 SR NC	20 S	G 3/4"	400
WH 25 SR	WH 25 SR ES	WH 25 SR NC	25 S	G 1"	250
WH 30 SR	WH 30 SR ES	---	30 S	G 1 1/4"	250
WH 38 SR	WH 38 SR ES	---	38 S	G 1 1/2"	250

G-Gewinde

für Typ ES/NC
Dichtkantenringe
sehr leichte Baureihe

leichte Baureihe
DKA 1/8-10 ES
DKA 1/4 ES
DKA 1/4 ES
DKA 3/8 ES
DKA 1/2 ES
DKA 1/2 ES
DKA 3/4 ES
DKA 1-33 ES
DKA 1 1/4-42 ES
DKA 1 1/2-48 ES
schwere Baureihe
DKA 1/4 ES
DKA 1/4 ES
DKA 3/8 ES
DKA 3/8 ES
DKA 1/2 ES
DKA 1/2 ES
DKA 3/4 ES
DKA 1-33 ES
DKA 1 1/4-42 ES
DKA 1 1/2-48 ES



Verteilerleisten bis 315 bar auf Seite 249



Montagepaste für Edelstahlverschraubungen ab Seite 1049



Wasser- & Hydraulik-Drehdurchführung ab Seite 264



Hydraulikadapter ab Seite 202

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.