

### LMX XP

**T.S.** Total Stop



#### Standardausrüstung:

- 3.700.0036 Pistole M22 - 3/8.



- 3.701.0015 Lanze M22 hoher/niedriger Druck (Modell 1211 XP)



- 6.602.0026 Lanze M22 hoher/niedriger Druck mit Düse (Modell 2007 XP)



- 3.103.0050 Düsentyp 045 (Modell 1211 XP)



- 4.618.0053 Hochdruckschlauch 10 m



- Netzkabel 5 m

#### Ausgestattet mit:

- Drei keramikbeschichteten Kolben, axialem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Vollständigem Stopp.
- Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl.
- Eingebautem Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung.
- Druckregler
- Manometer in Glycerinbad.
- Schlauchtrommel.
- Zubehörhalter.
- Ergonomischem Griff.

DETAILS SEITE 9

**60**  
Hz

	LMX 1211 XP	LMX 2007 XP
Art.-Nr.:	8.613.0001	8.613.0015
Betriebsdruck/max.	120/150 bar - 1740/2175 psi	200/220 bar - 2900/3190 psi
Durchsatz	660 l/h - 2,91 GPM	420 l/h - 1,85 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	3300W - 230V~50Hz 1 ph	3300W - 230V~50Hz 1 ph
Motorpumpen-Typ/U/min	MPBX2/2800 U/min	MPBX2/2800 U/min
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C	40 °C
Abmessung/Gewicht	59x37x87cm / 28 Kg - 61,6 lbs	59x37x87cm / 28 Kg - 61,6 lbs