



Leírás:

Fedél nélküli, 300 x 400 mm-es Basicline Euro láda, PP, 2 fogantyúval, raklapméretre optimalizált, minden méretben biztonságosan egymásra rakható és kombinálható

- ideális szállítmányozási és raktári logisztikai felhasználásra (pl. szállítórendszerekben)
- két fogantyúval vagy átfogható fogantyúval
- több láda egymásra helyezhető, törésálló és formatartó (terhelhetőség: 20 kg / egymásra terhelhetőség: 300 kg)
- zárt, erős alj és oldalak
- a láda mérete kompatibilis az EUR raklapokkal (120 x 80 cm)
- zsírokkal, gyantákkal, lúgokkal, olajokkal és savakkal szemben nagymértékben ellenálló
- élelmiszeripari célra használható, könnyen tisztítható, -20 °C és +80 °C között hőmérsékletálló
- kérésre: egyedi szín / kivitel vezetőképes anyagból (fekete)
- külön tartozék: világos szürke levehető fedél, cikksz.: 417410 (fedéllel is egymásra rakható)
- mé=mélység=300 mm szé=szélesség=400 mm ma=magasság=120 mm
- Belső méretek: 268x367x117 mm
- űrtartalom: 11,2 liter

Információk:

Cikk

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Cikkszám | 417400 |
| GTIN | 4007228417401 |
| Vámtarifa | 39231090 |
| Csomagolási egység (PU) | 1 |

| | |
|----------------|------------------------|
| szín | világosszürke |
| Térfogat L-ben | 11,20 |
| Súly (kg) | 0,69 |
| M x S x M (mm) | 300 x 400 x 120 |

Külső csomagolás

| | |
|-----------------------------|---|
| Tartalom darabokban megadva | 1 |
| M x S x M (mm) | LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON |

| | |
|----------------------|-------------|
| KE bruttó tömege, kg | 0,69 |
|----------------------|-------------|

Paletta

| | |
|---------------|-------------------------|
| Dobozok száma | 160 |
| Rétegek száma | 20 |
| M x S x M (m) | 1,2 x 0,8 x 2,55 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Kartonok száma rétegenként | 8 |
| Súly (kg) | 130,4 |