

Artikelnummer: 39652

Kurzbeschreibung: Anlehnbügel WSM, 2-seitig, für Reifen bis B 55 mm, B 750 x T 48 x H 800 mm, Stahl verzinkt, zum Aufdübeln

Langbeschreibung: Anlehnbügel WSM, 2-seitig, f. Reifen bis B 55 mm, B 750 x T 48 x H 800 mm, Stahl verzinkt, zum Aufdübeln/Einbetonieren:

Dieser zweiseitig einsetzbare Anlehnbügel von WSM ist für die Aufnahme von sämtlichen Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm geeignet, wobei der Radabstand jeweils 48 mm beträgt. Er besteht aus feuerverzinktem, korrosionsbeständigem Stahl-Rundrohr mit einem Durchmesser von 48 mm. Um die geparkten Fahrräder vor Diebstahl zu

bewahren, ist der Anlehnbügel mit praktischen Stahl-Rundösen ausgestattet. An ihnen können die Fahrradrahmen zuverlässig befestigt werden. Die Lieferung dieses mit 3 Jahren Garantie versehenen Anlehnbügels von WSM erfolgt zerlegt für die einfache Bodenmontage. Entscheiden Sie sich zwischen einer Ausführung zum Aufdübeln mittels Fu ssplatten oder einer Ausführung zum Einbetonieren. Bei beiden Varianten betragen die Gesamtma sse jeweils B 750 x T 48 x H 800 mm. Weitere Details: Robuster, zweiseitig verwendbarer Anlehnbügel Geeignet für die Aufnahme von sämtlichen Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm Mit integrierten Stahl-Rundösen zur Diebstahlsicherung des Fahrrades Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Bodenmontage Radabstand: jeweils 48 mm Ausführung: wahlweise zum Aufdübeln mithilfe von Fu ssplatten oder zum Einbetonieren Material: jeweils Stahl-Rundrohr mit 48 mm, feuerverzinkt und korrosionsbeständig Ma sse: jeweils B 750 x T 48 x H 800 mm Gewicht: jeweils 7,9 kg Garantie: jeweils 3 Jahre



EAN/GTIN: 4250366513171