

Cemo Streugutwagen

Inhalt 20 l, Streubreite maximal 1 - 4 m, Regelung der Streumenge über 6 Streustufen, Deichsel mit längenverstellbarem Schiebegriff, Aus Polyethylen, Gestell mit Luft-Bereifung

Artikelnummer: 148603



Cemo Streuwagen

Streugutwagen

- Inhalt 20 l
- Streubreite maximal 1 - 4 m
- Regelung der Streumenge über 6 Streustufen
- Deichsel mit längenverstellbarem Schiebegriff
- Aus Polyethylen
- Gestell mit Luft-Bereifung





Technische Details





Außeneinrichtung	Winterdienst	fahrbar	ja
Winterdienst	Streugut-Handling	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Behältertyp	Streugutwagen	Euronorm	nein
Inhalt	20 l	Deichsel	mit längenverstellbarem Schiebegriff

Streubreite	1-4 m	Farbe	gelb
Streustufen	6 Stück	Lebensmittelgeeignet	nein
Form	rund/konisch	Unterbau	Rollen
Material	Polyethylen	Bereifung	Luft
Material Gestell	Kunststoff	Gewicht	9 kg

Zubehör

500443		Abdeckplane für Streugutwagen, für 20 l Behälter
775078		Vorhängeschloss für Streugutwagen

Dazu passt auch ...

142913		Streugutbehälter, Inhalt 210 l, Höhe x Länge x Breite 775 x 790 x 605 mm, Aus Hochdruck-Polyethylen, Behälter grau, Deckel orange, Wände geschlossen, Unterbau Füße
369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
530286		Schneeschaufel, Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Besen mit Aluminiumkante